

# 上海低泄漏高效回风口报价

发布日期：2025-09-21


作为负压病房排风系统的重要设备，高效排风口对维持负压病房的空气质量起到很重要的作用。为了使高效排风口的作用得到更大程度的发挥，我们不仅需要特别关注产品质量和安装过程，也需要特别重视高效排风口的测试和消毒过程。小凯带您了解一下高效排风口的测试和消毒的相关知识点。高效排风口发货前和安装完成后都需要做气密性测试，在使用过程中需要进行压差测试以便可以及时的更新过滤器。因为使用环境的特殊性，高效排风口的测试和原位消毒过程需要特别注意对测试人员和环境的保护。负压病房高效排风口的消毒测试如何进行的呢？上海低泄漏高效回风口报价

KELSEN



苏州凯尔森气滤系统有限公司

苏州凯尔森提供的高效排风口，配置有测试口和消毒口，可以进行原位在线消毒，原位测试。操作简单方便，减少人员配置，节约成本和时间。高效排风口的消毒口、取样口、发尘口排列在箱体内部的箱体内部过滤器的一侧，空间设计合理，操作方便。而且消毒口和取样口/发尘口都选用优质的防腐防锈的不锈钢材质，强度和坚固性都很好，光滑不沾尘易清洁，为了易于分辨每个接口的名称和具体作用，我们特别为每一个接口贴上高清标签，让操作者一眼就明白每个接口的功能。上海低泄漏高效回风口报价高效回风口的接口方式有顶接和侧接之分。



负压隔离病房是救治呼吸道传染病人，隔离病原微生物，保护医护人员的重要医疗设施。高效排风口是负压隔离病房内的重要排风设备，根据《负压隔离病房建设配置基本要求》DB11/663的要求，隔离病房的送风口应设低阻的高中效以上过滤设备，隔离病房的回风和排风口处设不低于B类的高效过滤器(H14)隔离病房排风口处设可安全拆卸的零泄漏高效过滤(H14)排风装置。为使病房内空气流能够形成定向流的气流组织，负压隔离病房内的送风口设于病床边的医护人员常规站位的上方，以及病床尾的上方，采用双层百叶或格栅送风口。负压隔离病房要采取严格的功能分区，在进行合理分区的基础上，进一步采取措施使隔离病房处于“负压”的状态，使各区之间形成一定的负压差，并使空气在负压差的作用下按一定的压力梯度形成定向流的气流组织。负压隔离病房的净化空调系统可采用有回风的部分新风系统，另外还要满足室内换气，有效稀释室内有害气体的要求。负压隔离病房的排风必须经高效过滤后才可排至室外大气，所以在负压病房的排风段要配置高效过滤器已满足净化要求。。

高效回风口是用在医院、负压病区、生物实验室等负压环境内的回风设备，作用非常大，高效回风口在通风系统中怎样布置比较合理呢？根据生产工艺特点，洁净度要求高的，回风口布置在远离设备侧；产尘或产生其它污染气体的，回（排）风口布置在比较靠近设备处；同时，风速不宜过大，以不大于2m/s为宜，即能保证洁净室的洁净度，也不增加卫生死角，更大限度的保证洁净室工艺设备的安全有效使用。此外，药厂常设有饮片粉碎、混粉等污染洁净间，这些房间应在靠近污染工艺设备处设回/排风口，及时把设备及生产过程中产生的污染空气净化后排出洁净室外，保持室内洁净度及压差要求。高效排风口在生物实验室内应用时一般配合生物密闭阀。



生物实验室内安装的高效排风口，配置有测试口和消毒口，可以进行原位在线消毒，原位测试。整个操作过程简单方便，减少人员配置，节约成本和时间。高效排风口的消毒口、取样口、发尘口排列在箱体内部的箱体内部过滤器的一侧，空间设计合理，操作方便。而且消毒口和取样口/发尘口都选用优良的防腐防锈的不锈钢材质，强度和坚固性都很好，光滑不沾尘易清洁，为了易于分辨每个接口的名称和具体作用，我们特别为每一个接口贴上高清标签，让操作者一眼就明白每个接口的功能。高效排风口如何进行过滤器原位检漏？上海低泄漏高效回风口报价

高效排风口的尺寸选择依据有哪些呢？上海低泄漏高效回风口报价

苏州凯尔森建议，最好不要随意调节高效排风口的风量，在负压病房建设之初，工程公司已经设计好整个房间的送风量和排风量，也调节好了通过高效排风口的风量，为了负压病房的气流平衡，后期最好不要随意调节风量，有可能会破坏房间的负压平衡。另一方面，大多数情况下，调节排风口风量的目的是改变房间的压差，那么可以通过改变其他房间的风量改变负压病房压差的目的。如果由于工程需要，客户必须要后期临时调节高效排风口的风量，那么，苏州凯尔森可以为您提供风量调节阀，就是在高效排风口的排风接口处，安装下调节式的风量调节阀，此调节阀为蝶阀，调节手柄在测试口和消毒口旁边，打开排风面板即可进行风量调节，此过程需要借助风量测试罩或者是风速仪来确定调节的量。上海低泄漏高效回风口报价

苏州凯尔森气滤系统有限公司位于苏州市相城区北桥街道莲花庄村凤湖路，交通便利，环境优美，是一家生产型企业。公司是一家有限责任公司企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供高品质的产品。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀□OEB3称量罩□A级层流罩。凯尔森气滤系统顺应时代发展和市场需求，通过高端技术，力图保证高规格高质量的袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀□OEB3称量罩□A级层流罩。